

日立PBX内線用電話機

HI-R01シリーズ



落ち着いた空間に調和する
シンプルなスタイル





ここがポイント!



薄型デザイン

ダイヤルボタンを受話器側に配置。
電話機全体の厚みを抑えたデザイン。



選べる設置方法

設置場所に合わせて、卓上/スタンド/
壁掛けを選択可能。

※スタンド、壁掛け用品はオプションです。



着信/メッセージランプ

着信やメッセージ受信をランプで
お知らせ。

※ランプの色は写真のため、実際の表示とは異なります。

機種、カラー

設置場所に合わせて選べる2色のカラーバリエーション



HI-R01HK
フッキングボタン付き
ホワイト

HI-R01HK
フッキングボタン付き
ブラック&シルバー

オプション
※パネルはブラック
に変更可能です。

仕様

機種	HI-R01HK	
フッキングボタン	○	
ダイヤル種別	PB/20PPS	
シグナルチェンジ*1	○	
受話音量切替	2段階(大/小)	
着信音量切替	2段階(大/小)	
着信ランプ表示	○	
メッセージランプ表示*2	○	
外形寸法 (W×D×H,mm)	46×200×49	
質量 (g)	約400	
カラーバリエーション	ホワイト	ブラック&シルバー

*1: DP回線使用時、図ボタンを押すと以降PB(フッシュボタン) 信号を送出します。

*2: メッセージランプ機能は、当社PBX「CXシリーズ」「MXシリーズ」との連動機能です。

<ご使用上の注意>

- 共同電話・公衆電話には使用できません。
- この製品は防水・防滴などの処置はしていません。
- HI-R01シリーズと601形電話機(相当品)とのブランチ通話はできません。

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」、「使用上のご注意」などをよくお読みのうえ、おまもりください。

<https://www.hitachi-ite.co.jp/lineup/solution/ipt/>

株式会社 日立情報通信エンジニアリング

●記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。
●カタログに記載の仕様・外観は、製品の改良などのため予告なく変更することがあります。
●カタログに記載の機能・仕様によっては、製品のバージョンアップが必要となる場合があります。製品のバージョンについては販売店にお問い合わせください。
●製品の色は印刷されたものですので、実際の製品の色調と異なる場合があります。
●本製品の開発・製造は、原則として日本国内での使用を想定して実施しています。本製品を輸出する際は、輸出者の責任において、輸出関連法令等を遵守し、必要な手続きを行ってください。
海外の法令および規則への適合については当社はなんらの保証を行うものではありません。なお、ご不明な場合は、販売店にお問い合わせください。
●画面はハメコミ合成ですので実際の画面と異なることがあります。